

Glušnik AMTE-M-LH-M3

Številka dela: 1231120

FESTO

primeren za zmanjševanje hrupa na odzračitvenih priključkih
pnevmatičnih naprav.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Enota pakiranja | 20 |
| Obratovalni tlak MPa | 0 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | 0 ... 10 bar |
| Pretok v atmosfero | 95 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nivo glasnosti | 55 dB(A) |
| Temperatura okolice | -40 ... 80 °C |
| Masa izdelka | 0,4 g |
| Pnevmatični priključek | M3 |
| Material, dušilni vložek | Bron |
| Material, navojni čep | Med (medenina) |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |