

# Natično-navojni priključek CRCN-1/4-PK-4

Številka dela: 13972

FESTO

odpornen proti koroziji,  
s tesnilnim obročem,  
za gibko cev iz umetnih mas PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	3,2 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	17,73 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 6 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, tesnilo navoja	Ojačan PA TPE-U(PU)