

Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-200

Številka dela: 189181

FESTO



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Premer priseska	200 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj Priključek za vakuum ob strani z višinsko izenačitvijo z dolgim izenačevalnikom višine
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 6
Oblika priseska	okrogel ploščat
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-30 ... 200 °C
Vakuumski priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	FPM NBR PUR VMQ (silikon)