

Držalo vakuumskega priseska ESH-HB-3-PK

Številka dela: 189208

FESTO

brez izenačevalnika višine, vakuumski priključek ob strani.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prostornina	0,313 cm ³
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum ob strani
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 3
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	27 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pritrditev priseska	M4
Vakuumski priključek	PK-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR Jeklo
Material, držalo	Aluminij Medenina, nikljana POM jeklo za poboljšanje visokolegirano jeklo