


**Vtična vez**  
**QSMK-3/16T-U**  
Številka dela: 190594

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Imenska velikost	3 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	6 g
Pnevmatični priključek 1	za cevi z zunanjim premerom 3/16"
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 3/16"
Barva sprostitevnega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT
Material, sprostivni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno