



Pogonska enota kroglične pipe

VZPR-BPDH-22-R114R

Številka dela: 540876

FESTO

Sestavljen iz pnevmatičnega zasučnega pogona DAPS, kombiniran s kroglično pipo 2/2 potno VAPB v izvedbi iz nerjavnega jekla.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa Zasučni pogon
Način vklopa	električni pnevmatičen
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	CNOMO z notranjim navojem
Priključek procesnega ventila	Rp1 1/4
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer gumba = smer toka
Imenski premer DN	32
Obratovalni tlak, pogon kroglične pipe	1 ... 8,4 bar
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Odobritev za živilsko industrijo	ne
Masa izdelka	4.200 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3