


# Linijski portal DHSL-2DGE40ZR-DGEA25

Številka dela: 543017

FESTO

Sestavljen je iz električne osi z zobatim jermenom in vodilno osjo ter električno ročično osjo, dinamično pozicioniranje. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 4.0
Koristno breme	0 ... 10 kg
Pogon Z osi	DGEA-25
Vrsta pogona Z osi	električen Zobat jermen DGEA
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 600 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,05 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,05 mm
Pogon Y osi	2x DGE-40-ZR-KF
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 2.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,1 mm