

# Modul meh DADB-S1-25-S401-450

Številka dela: 553437

FESTO

za standardne valje po ISO 6432.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	29 mm
Velikost	25
Območje giba	401 ... 450 mm
Podaljšanje batnice	127 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5a
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	124 g
Način pritrditve	z navojnim zatičem z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prilagoditveni deli	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, meh	NBR
Material, navojni zatiči	visokolegirano jeklo, nerjavno