

Cev iz umetne mase PLN-1/2-BL-150-CB

Številka dela: 569918

FESTO

z visoko odpornostjo proti kemikalijam in hidrolizi.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	1/2
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	0,213 Fuß
Min. polmer krivljenja	0,138 Fuß
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 203 Psi
Certifikat izdajnega oddelka	TZW
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Neoporečnost za živila	skladno z deklaracijo proizvajalca
Temperatura okolice	-22 ... 176 °F
Dovoljenje	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Masa izdelka glede na dolžino	0,58 oz/ft
Barva	modra
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	PE