

Modul meh EADB-V1-32-S10-100

Številka dela: 570262

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	46 mm
Velikost	32
Območje giba	10 ... 100 mm
Podaljšanje batnice	44 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruksijska zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Premikajoče se mase	35 g
Masa izdelka	77 g
Način pritrditve	zdrsen z navojnim zatičem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacija o materialu: adapterske komponente	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacija o materialu: meh	NBR
Informacija o materialu navojnega zatiča	visokolegirano jeklo, nerjavno