

P-priključna letev

VABM-B10-20-N38-4-P53

Številka dela: 576377

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	22 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	4
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	310 g
Način pritrditve	s pritrčilnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje