

Priključni blok VABM-B10-25E-G12-4-P3

Številka dela: 8026281

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	27,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	4
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	1.194 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje