

# Priključni blok VABM-B10-30E-N34-8

Številka dela: 8026374

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	32 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	8
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	4.665 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	1/8 NPT
Priključek krmilnega zraka 14	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 1	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 3	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 5	3/4 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje