


Paralelni sklop EAMM-U-110-S62-88A-207

Številka dela: 8059058

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	110
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	799 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,3 Nm
Prenosni vrtilni moment	9,5 Nm
Masa izdelka	6.900 g
Koda vmesnika aktuatorja	S62
Koda vmesnika, motor in	88A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS