


Aksialni sklop EAMM-A-L62-72GA

Številka dela: 8063503

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	48 Nm
Masa izdelka	1.487 g
Koda vmesnika aktuatorja	L62
Koda vmesnika, motor in	72GA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS