

Os z zobato letvijo

EHH-80-RP- -

Številka dela: 8068233

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	250 ... 2.500 mm
Velikost	80
Širina	411 mm
Višina	245 mm
Dolžina	pri maks. dolžini giba: 3268 mm pri min. dolžini giba: 768 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Vrsta pogona	Servo kotni reduktor
Konstruktivna zgradba	Elektromehanski linearni modul z zobato letvijo
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Prestava reduktorja	5:1
Obratovalni tlak	6 bar
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	10 ... 40 °C
Maks. izkoristek	96 %
Opomba o materialu	Ustreza RoHS