

# Ventil z ročico VHEF-HT-B32-G14

Številka dela: 8080939

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 bistabilen
Način vklopa	ročno
Širina	20 mm
Normalni imenski pretok	870 l/min
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	Krožnikast sedež
Imenska velikost	6 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Navodila za uporabo	vklopljanje samo z roko
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	povraten
Prekritje	Ničelno prekritje
Maks. preklopna frekvenca	0,5 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Vklopni moment	0,7 Nm
Sprostitevni moment	0,4 Nm
Maks. sila na aktuator	200 N
Maks. prečna sila na aktuator	200 N
Masa izdelka	230 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo s skoznjo izvrtino po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, ročica	Ojačan PA