

Paralelni sklop EAMM-U-50-D19-38AA-78

Številka dela: 8107032

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	12,1 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,01 Nm
Prenosni vrtilni moment	1 Nm
Masa izdelka	600 g
Koda vmesnika aktuatorja	D19
Koda vmesnika, motor in	38AA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS