

Strežni modul EHMY-RP-ELGC-80-BS-KF- -

Številka dela: 8122319

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------------|---|
| Delovni gib | 200 ... 1.000 mm |
| Potrebna ravnost montažnih površin | 0,1 mm/m |
| Premer vretena | 16 mm |
| Korak vretena | 16 mm/U |
| Položaj vgradnje | vodoravno |
| Konstruktivna zgradba | Elektromehanski linearni modul z vretenom |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Maks. pospešek | 15 m/s ² |
| Maks. hitrost | 1 m/s |
| Ponovljivost | ±0,01 mm |
| Trajanje vklopa | 100 % |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | 5 ... 45 °C |
| Maks. podajalna sila Fx | 250 N |
| Podajalna konstanta | 16 mm/U |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |