



# 消声节流阀

## VFFK-C-K-R18-P

产品代号: 133142

FESTO



### 技术参数

特性	值
阀功能	流量控制及消声器功能
气动连接, 气口 1	R1/8
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	具有螺纹的
标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 270 l/min
工作压力	0 ... 10 bar
环境温度	0 ... 60 °C
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 ... 60 °C
产品重量	13.5 g
材料信息, 消声器插件	PE
材料信息, 螺纹塞	镀镍黄铜
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 调节螺钉	镀镍黄铜