


单向阀 HA-1/4-QS-6

产品代号: 153450

FESTO

从外螺纹到QS快插接头的流量。
该型号产品适用于真空。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 阀功能 | 单向功能 |
| 气动连接, 气口 1 | R1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | QS-6 |
| 安装类型 | 具有螺纹的 |
| 标准额定流量 | 302 l/min |
| 工作压力 | -1 ... 10 bar |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 材料信息, 壳体 | 镀镍黄铜 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 最小差压, 打开 | 0.1 bar |
| 最小差压, 关闭 | 0.2 bar |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量 | 23 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |