

# 定差减压阀

## LRL-3/8-QS-10

产品代号: 153507

FESTO

不带压力表, 带外螺纹和QS 插头连接件.



### 技术参数

特性	值
控制器功能	差压, 恒定 具有回流
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 2	QS-10
安装类型	具有螺纹的
打开时的额定流量	456 l/min
压力控制范围	2 ... 6 bar
气源压力 1 MPa	0 ... 0.9 MPa
输入压力 1	0 ... 9 bar
气源压力 1 psi	0 ... 130.5 psi
环境温度	0 ... 60 °C
材料信息, 壳体	PBT-加强
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
驱动器锁	带锁紧螺母的
装配位置	任意
设计结构	直控式活塞调节器 具有环路气源系统
关闭时的额定流量	411 l/min
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	69 g
材料信息, 螺纹塞	镀镍黄铜
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺纹密封	PTFE