


分气接头

QSQ-G1/4-4

产品代号: 186221

FESTO

360°可旋转, 4 个输出。



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	2.6 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
设计结构	推/拉原理
包装数量	1
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 6 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 14 bar
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 www.festo.com
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
额定紧固扭矩	9 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	29 g
输出数量	4
输送管线的数量	1
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/4
气动连接, 气口 2	用于气管外径 4 mm
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀