


减压阀 LR-QS-1/4-U

产品代号: 190918
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2021。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
控制器功能	输出压力恒定
气动连接, 气口 1	QS-1/4
气动连接, 气口 2	QS-1/4
安装类型	带通孔
输入压力 1	0 ... 10 bar
环境温度	0 ... 60 °C
材料信息, 壳体	PBT-加强
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
装配位置	任意
产品重量	46.9 g
材料信息, 螺纹塞	黄铜