


# 减压阀

## LRS-1-D-7-MAXI

产品代号: 194668  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

调节旋钮可锁定, 工作压力最高至7 bar。  
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,  
可以找到最新的替代产品



### 技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驱动器锁	集成有锁定装置的旋转手柄
装配位置	任意
设计结构	先导控制的活塞式减压阀
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道
压力表	带压力表
工作压力	0 ... 16 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.4 bar
标准额定流量	12,500 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1,288 g
安装类型	前面板安装 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1
气动连接, 气口 2	G1
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	牙铸锌
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	牙铸锌