



# 减压阀

## LRBS-D-7-O-MIDI

产品代号: 194687  
传统型 - 不用于新项目

不带螺纹连接板, 适合集成安装, 不带压力表, 可锁定。  
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,  
可以找到最新的替代产品

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	Midi型
系列	D
驱动器锁	集成有锁定装置的旋转手柄
装配位置	任意
设计结构	直接控制的膜片式减压阀 具有环路气源系统
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道
压力表	准备用于 G1/4
工作压力	1 ... 16 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.2 bar
标准额定流量	3,200 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
出口口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	940 g
安装类型	线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	底座
气动连接, 气口 2	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	牙铸锌
材料信息, 控制面板	铝
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	牙铸锌