


## 转接组件

DHAA-G-Q11-16-B6-14-60/80

产品代号: 2019640

FESTO



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
安装类型	带通孔和螺丝 带对心轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接板	铝 阳极氧化处理
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀
材料信息, 定心销	钢