

多路管接头 KSV-PK-2

产品代号: 33384

FESTO



技术参数

特性	值
额定尺寸	1.5 mm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
气动连接	用于气管外径 3 mm
材料备注	符合 RoHS