


球阀

VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3

产品代号: 4405689

FESTO

黄铜, 手动版本, 2/2 阀, 公称通径1", PN40, 螺纹 EN 10226-1.
Festo是唯一的产品零售商, 而不是制造商。



技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀
驱动类型	机械的
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	Rp1
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
内径	25 mm
额定直径 DN	25
阀功能	2/2
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	40
在不同的压力、过程控制阀的标称压力下的驱动扭矩	25 Nm
基于标准	EN 10226-1
介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-] 惰性气体 水 (非水汽) 中性流体
介质温度	-15 ... 120 °C
流量 Kv	39 m ³ /h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
外壳的材料编号	CW617N
材料信息, 密封	NBR PTFE
材料信息, 球	黄铜 镀铬
球体的材料编号	CW617N
材料信息, 轴	黄铜
主轴的材料编号	CW617N
产品重量	480 g
授权	DVGW 气体 DVGW 水
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响