


气路条

VABM-C7-12M-G18-2

产品代号: 549639

FESTO

用于VOVG 电磁阀, 带 内部辅助先导。



技术参数

特性	值
阀位的最大数量	2
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量	82 g
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	M7
气动连接, 气口 3	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金