

# 波纹管组件

## DADB-V6-50-S51-125

产品代号: 553313

FESTO

针对标准气缸，符合 ISO 15552



### 技术参数

| 特性        | 值                           |
|-----------|-----------------------------|
| 外径        | 57 mm                       |
| 尺寸        | 50                          |
| 行程范围      | 51 ... 125 mm               |
| 活塞杆前端附件   | 46 mm                       |
| 设计        | 圆形                          |
| 装配位置      | 任意                          |
| 设计结构      | 波纹管组件<br>采用管式排气             |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 – 强腐蚀影响                   |
| PWIS 符合性  | VDMA24364-B2-L              |
| 对介质的阻力    | 灰尘<br>碎屑<br>油<br>油脂<br>气体管路 |
| 防护等级      | IP54                        |
| 环境温度      | -10 ... 80 °C               |
| 产品重量      | 91 g                        |
| 安装类型      | 套上<br>带螺纹销                  |
| 气动连接      | G1/4                        |
| 材料备注      | 符合 RoHS                     |
| 材料信息，转接元件 | PA-加强                       |
| 材料信息，密封   | NBR                         |
| 材料信息，波纹管  | NBR                         |
| 材料信息，螺纹销  | 高合金钢, 耐腐蚀                   |