

波纹管组件 DADB-S1-50-S176-250

产品代号: 553487

FESTO

针对标准气缸，符合 ISO 6432



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------|-----------------------------|
| 外径 | 57 mm |
| 尺寸 | 50 |
| 行程范围 | 176 ... 250 mm |
| 活塞杆前端附件 | 77 mm |
| 设计 | 圆形 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 波纹管组件 采用管式排气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F5a |
| 对介质的阻力 | 灰尘 碎屑 油 油脂 气体管路 |
| 防护等级 | IP54 |
| 环境温度 | -10 ... 80 °C |
| 产品重量 | 113 g |
| 安装类型 | 带螺纹销 具有内 (阴) 螺纹 |
| 气动连接 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息，转接元件 | PA-加强 |
| 材料信息，密封 | NBR |
| 材料信息，波纹管 | NBR |
| 材料信息，螺纹销 | 高合金钢, 耐腐蚀 |