


按钮阀

VHEM-P-M52-A-G14

产品代号: 558423

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	手动
宽度	25 mm
标准额定流量	1,000 l/min
工作压力	2.5 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	空气弹簧
额定尺寸	6 mm
使用指南	只能手动驱动
先导类型	直接
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
驱动力	65 N
产品重量	366 g
安装类型	可选 前面板安装 带通孔
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 4	G1/4
气动连接, 气口 5	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理