

# 行程缩减 HGRT-HR-20

产品代号: 564297

FESTO

用于设定打开角度. 适合于旋转气爪HGRT.



## 技术参数

特性	值
尺寸	20
可调节终端位置/长度	25 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
安装类型	旋在气爪上
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 锁紧螺母	Case-硬化钢
材料信息, 螺丝	钢