

塑料气管

PLN-5/32-SW-150-CB

产品代号: 569905

FESTO

高温及机械负载能力
该产品只可从Festo USA订购



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|--|
| 外径, 英寸 | 5/32 |
| 与流量相关的弯曲半径 | 0.082 Fuß |
| 最小弯曲半径 | 0.039 Fuß |
| 和温度相关的工作压力 | -14.4 ... 203 Psi |
| 认证签发部门 | TZW |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 食品安全 | 按照制造商的声明 |
| 环境温度 | -22 ... 176 °F |
| 授权 | Drinking water KTW-A Drinking water W 270 |
| 产品质量视长度而定 | 0.065 oz/ft |
| 颜色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料备注 | 符合 RoHS 不含有黄铜和PTFE |
| 气管的材料信息 | PE |