

# 气路板模块

## VABM-B10-20E-G38-7-P3

产品代号: 576446

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度尺寸	22 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	7
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	1,075 g
安装类型	带通孔
先导气口 12	G1/8
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 3	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金