

# 固定式限流装置

## VFFG-T-F4-12

产品代号: 8047351

FESTO

该型号产品适用于真空.



### 技术参数

特性	值
阀功能	节流功能
安装类型	带塞子
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
环境温度	-5 ... 60 °C
授权	c UL us - Recognized (OL)
尺寸	适合ø 4 mm
额定尺寸	1.2 mm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
产品重量	0.4 g
材料备注	符合 RoHS