

油壓緩衝器 DYEF-M22-Y1F

料號: 1113706

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	M22
行程	7 mm
緩衝	氣壓緩衝和金屬固定擋塊
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	0.8 m/s
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
緩衝長度	7 mm
單位行程的最大能量消耗	1.2 J
產品重量	200 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	高合金鋼