

單向節流閥 GRLA-1/4-NPT-B

料號: 151547

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能, 用於排氣
氣壓連接, 氣口 1	Female thread 1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	Male thread 1/4 NPT
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	610 l/min
逆止方向上的標準額定流量	450 ... 820 l/min
環境溫度	-10 ... 60 °C
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0.3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,200 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
額定尺寸	6 mm
最大緊固扭矩	11 Nm
Material of threaded plug	鍛造鋁合金
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	黃銅
Material swivel fitting	牙鑄鋅