

過濾調壓閥

LFR-3/4-D-5M-MAXI-NPT

料號: 173808

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具金屬保護杯罩和壓力錶，過濾精度 5 µm。具手動冷凝水排放。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
裝配位置	垂直
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	手動旋轉
最大冷凝物容積	80 cm ³
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	1 ... 16 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準額定流量	7,600 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,370 g
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
氣壓連接, 氣口 1	3/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	3/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC