



空氣調理組 MSB4-1/4:H3N3M1-WP

料號: 531097

FESTO

由過濾器, 調壓閥, 油霧器以及牆面安裝板組成, 12 bar 的最大輸出壓力, 5 µm 過濾精度, 具壓力錶, 塑料杯罩保護, 採用手動冷凝水排放裝置, 流量方向從左到右.



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定 具配件, 可鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	具壓力錶的調壓閥 標準過濾器 標準油霧器
杯罩保護	塑料防護裝置
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	1.5 ... 14 bar
壓力控制範圍	1 ... 12 bar
標準額定流量	700 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:-]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,000 g
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC