



空氣調理組 MSB6-1/2:C3J4F3-WP

料號: 542288

FESTO

包括手動開關閥, 過濾調壓閥, 具無顯示壓力開關的分氣塊, 油霧器以及牆面安裝板. 12 bar 的最大輸出壓力, 5 µm 過濾精度, 具壓力錶, 調節頭可鎖定, 塑料杯罩保護, 採用自動冷凝水排放裝置, 流量方向: 從左到右.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定 具配件, 可鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	分支模組 開關閥 過濾調壓閥具壓力錶
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具回流
杯罩保護	塑料防護裝置
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	2 ... 12 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
標準額定流量	4,400 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4]
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	2,000 g
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
氣壓連接, 氣口 3	G1/2
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC