

波紋吸盤組件 DADB-V6-40-S126-175

料號: 553295

FESTO

用於標準氣壓缸符合 ISO 15552



技術參數

特性	值
外徑	46 mm
尺寸	40
行程範圍	126 ... 175 mm
活塞桿擴展	56 mm
設計	圓形
裝配位置	任何
設計結構	氣囊組件 具管道排氣
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
對介質的抗性	灰塵 碎屑 油 油脂 汽油
防護等級	IP54
環境溫度	-10 ... 80 °C
產品重量	68 g
安裝類型	插上式 具螺紋針腳
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material adapter components	PA-加強
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	高合金鋼, 耐腐蝕