

堵頭

QBC-5/32H-U

料號: 564784

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
裝配位置	任何
設計	Blanking plug
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	0.035 oz
氣壓連接, 氣口 1	Push-in sleeve diameter 5/32"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
材料備註	符合 RoHS