


# Y型插入接頭

## QBY-1/2T-5/16-U

料號: 564826

FESTO

減少.



### 技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	0.252 "
裝配位置	任何
設計	Y-shape
容器尺寸	5
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	0.649 oz
氣壓連接, 氣口 1	用於1/2" 外徑的氣管
氣壓連接, 氣口 2	用於5/16" 外徑的氣管
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕