



電磁閥

VSNC-F-P53C-M-G14-P2

料號: 8114686

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	5/3 封閉
驅動類型	電動
寬度	32 mm
標準額定流量	1,250 l/min
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
操作壓力	3 ... 8 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動控制	無
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
Overlap	Positive overlap
b 值	0.4
C 值	5.2 l/sbar
關閉時間	20 ms
開啟時間	5 ms
反向切換時間	9 ms
循環功率	100 %
線圈的特性參數	See solenoid coil, to be ordered separately
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	428 g
安裝類型	具通孔
排氣接口	非管道式
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
氣壓連接, 氣口 4	NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 5	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鍛造 鋁合金
Material screws	電鍍鋼