

電源組

CACN-3A-1-5-G2

料號: 8149580

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	35 mm
高度	130 mm
長度	115 mm
裝配位置	自由對流
主氣源	單相
輸入電流	1,1 - 2,2 A
額定輸出電壓DC	24 V
額定輸出電流	5 A
輸入電壓範圍AC	100 ... 240 V
能源不足緩衝	100 ms
線頻率	45 ... 65 Hz
授權	c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-40 ... 85 °C
相對空氣濕度	95 %
防護等級	IP20
環境溫度	-25 ... 70 °C
產品重量	450 g
安裝類型	具頂部導軌
材料備註	符合 RoHS