



# 電磁閥

## MFH-3-1/4

料號: 9964

FESTO

具手動控制, 不具電磁線圈和插座, 電磁線圈和插座需另外訂購.



### 技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	電動
寬度	30.5 mm
標準額定流量	800 l/min
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
操作壓力	1.5 ... 8 bar
設計結構	提動閥座
復位類型	機械彈簧
授權	c UL us - Recognized (OL)
防護等級	IP65
額定尺寸	7 mm
網柵尺寸	32 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定
嚮導類型	由嚮導控制
流量方向	不可逆
Overlap	Underlap
關閉時間	29 ms
開啟時間	10 ms
最大正向測試脈衝具 logic 0	2,200 µs
最大負向測試脈衝具 logic 1	3,700 µs
線圈的特性參數	See solenoid coil, to be ordered separately
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 40 °C
產品重量	320 g
電氣連接	通過 F 線圈, 必須另行訂購
安裝類型	在底座模塊上 具通孔 選配
嚮導排氣口82	M5
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁