

Челюсти за хващач, необработени BUB-HGPD-80

Специф. Номер: 1180954

FESTO

подходящ за паралелен хващач HGPD.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--------------------------------------|
| Размер | 80 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта за всяка челюст на хващача | 2,170 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор и центрираща втулка |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material unmachined part | Алуминиева сплав |