



# Шумозаглушител AMTE-M-LH-M3

Специф. Номер: 1231120

FESTO

Подходящи за заглушаване на изходящите портове в пневматичните системи.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	20
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Дебит към атмосферата	95 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	55 dB(A)
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Тегло на продукта	0.4 g
Пневматичен извод	M3
Material of silencer insert	Бронз
Material of threaded plug	Месинг
Материал-забележка	RoHS konform